


# iB18

- **主用途**／小型建設機械用コントロールバルブ
- **特長**／1.優れた操作性・生産性
  - ・独自開発のロードセンシングシステム
  - 2.省エネルギー
    - ・効率的な再生回路・ブリード回路
  - 3.豊富なアタッチメントに対応
    - ・セクショナルバルブを最大11連まで追加可能



iB18

仕 様		iB18
構造		モノブロック
ポンプ数		1
最高使用圧力	MPa	32
定格流量	L/min	190
スプール操作	Manual	× <sup>※1</sup>
	Pilot	○
基本セクション数		9
セクション追加		○
機能	BM再生	○
	AM再生	○
	昇圧	○
	ロック弁(BM)	○
	信号回路(オートアイドル)	○
重量	kg	70
適用ショベル質量	ton	7~9

※1:ドーザセクションのみ可能

## 概 略 寸 法

