

# UN

■ 主用途 / 中大型建設機械用コントロールバルブ

■ 特長 / 1.優れた操作性・生産性

- 各アクチュエータの動作に最適化した油圧回路
- 2.省エネルギー
- 内部通路の最適化により大流量・低損失を実現
- 3.高機能・カスタマイズに対応
- 再生機能・優先機能などニーズに応じた機能を追加可能



UN32

仕 様		UN22	UN28	UN32	UN36
構造		2ブロック	2ブロック	2ブロック	3ブロック
ポンプ数		2	2	2	2
最高使用圧力	MPa	35	36	36	35
定格流量	L/min	160×2	280×2	330×2	540×2
スプール操作	Manual	×	×	×	×
	Pilot	○	○	○	○
基本セクション数		9	9	9	9
セクション追加		○	○	×	×
機能	BM優先	○	○	○	○
	SW優先	○	○	○	○
	走行直進	○	○	○	○
	BM再生	○	○	○	○
	AM再生	○	○	○	○
	昇圧	○	○	○	○
	ロック弁(BM)	○	○	○	○
	ロック弁(AM)	○	○	○	○
	信号回路(オートアイドル)	○	○	○	○
信号回路(走行単独)	○	○	○	○	
重量	kg	145	190	240	430
適用ショベル質量	ton	11~16	16~24	14~36	36~

## 概 略 寸 法

